

Buchsen

SAB 2600 G M4 Au



Produkt	SAB 2600 G M4 Au
Beschreibung	Sicherheits-Aufbaubuchse, Ø 4mm, berührungssicher, mit Gewindeanschluss M4, aus Messing vergoldet. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1-4mm Wandstärke. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA456
Artikel-Nr. / *Farbe	9723577xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 05 braun ● 06 grau ● 07 weiß ● 09 violett Au
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25°C °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022