

L430S Honeywell Security Funk-Bewegungsmelder für den Außenbereich (IP54)



WICHTIGE FUNKTIONEN UND VORTEILE

- Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt IP54) zur Überwachung von Eingängen, Einfahrten oder Gärten. Detektiert jede Art von Wärmeveränderung, die durch Bewegung entstehen und meldet diese dem Bedienfeld
- Drehbarer Sensorkopf zur einfachen und präzisen Einstellung des Überwachungsbereichs. Dadurch werden Fehlalarme wie z.B. durch Aktivitäten auf benachbarten Grundstücken, durch Passanten oder Straßenverkehr vermieden
- 2 Überwachungszonen, die eine zuverlässige, nicht beeinträchtigte Aktivierung gewährleisten (Vermeidung „toter Winkel“)
- Linsenreichweite 12,0 m bei 2,5 m Montagehöhe, Erfassungswinkel 140°. Kleine, kompakte Bauform, einfache Verkleinerung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Abschirmplättchen
- Eine einfache „Gehprobe“ ermöglicht die leichte Einstellung und Anpassung bei Tageslicht
- Einfach zu handhabende Drehregler für Helligkeit (Tag/Nacht) und Zeiteinstellung auf der Unterseite des Detektors
- Fehlalarm-Unterdrückung: Fehlalarme durch Wind, Regen, sich bewegende Äste etc. werden automatisch reduziert
- Durch Honeywell-ActivLink auch in Kombination mit dem Honeywell Gongsysteme (Funk-Gongs und Funk-Klingeltaster) einsetzbar
- Kompatibel sowohl zu Friedland GlobalGuard IP-Funk Alarmanlagen als auch zu Friedland SL- Funk-Alarmanlagen (SL3F und SL5F)

PRODUKTSPEZIFIKATION

IP-Schutzart	IP54 Spritzwassergeschützt geeignet zum Betrieb im Außenbereich
Erfassungswinkel	140°
Erfassungsweite	12 m Linsenreichweite bei 2,5 m Montagehöhe
Betriebsspannung	9,0V
Spannungsversorgung	1 x 9V PP3 (6LR61), (Batterie <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten)
Batterie-Lebensdauer	bis zu 12 Monate bei ca. 20 Aktivierungen pro Tag
Batterie-Statusanzeige	Ja (Low-Batt.-Anzeige)
LED-Anzeige	Ja
Sabotageschutz	Ja
Wandbefestigung	Ja
Funk-Frequenz	868MHz
Funk-Reichweite	bis zu 150 (im freien Feld)
Temperaturbereich	-10°C bis +35°C
Farbe	weiß
Befestigung	über Schrauben
Abmessungen (mm)	110 (H) x 75 (B) x 95 (T)
Gewicht (g)	152 g (excl. Batterie)

LIEFERUMFANG

- 1 x Funk-Bewegungsmelder
- 1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
- 1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
- 1 x Konformitätserklärung

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung:
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100967411
Verpackungseinheit (VE)	4
Abmessungen (mm)	140 (H) x 115 (B) x 90 (T)
Gewicht (g)	238 g