

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Bediengehäuse mit Griffleisten – CP 6315.600

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bediengehäuse mit Griffleisten – CP 6315.600

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Material: | Gehäuse und Tür: Stahlblech Griffleisten: Aluminium Frontplatte: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff |
| Oberfläche: | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleiste: natur eloxiert Frontplatte: natur eloxiert |
| Farbe: | Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleiste: natur eloxiert Frontplatte: natur eloxiert Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529: | IP 55 |
| Lieferumfang: | Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte Seitliche Griffleisten und Abschlusskappen Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung |
| Hinweis: | Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung C; Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C |
| Ausführung Servicezugang: | von vorne |
| Hinweis zur Best.-Nr.: | passende Montageplatte 5050.442 mit Versandbeutel 5050.507 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| EAN: | 4028177698314 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |
| eCl@ss 5.1: | 27180505 |
| eCl@ss 7.0: | 27180505 |
| ETIM 6.0: | EC002504 |

Produktmerkmale

| | |
|---------------------|---|
| Abmessungen: | Breite: 600 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 210 mm |
| Gewicht/VE: | 22,8 kg |

Approbationen

| | |
|-----------------------|--|
| Approbationen: |  CSA (EN)  TUV DE |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Erklärungen: |  Konformitätserklärung (EN, DE) |
|---------------------|--|

Downloads

| | |
|----------------------|---|
| Datenblätter: |  Technik im Detail DE  Technisches Systemhandbuch DE |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Dokumentationen: |  Anleitung (FR, EN, DE) |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CAD-Zeichnungen: | Anfordern |
|-------------------------|-----------|

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE