

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **OM-Adapter mit Anschlussleitungen – SV 9340.760**

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# OM-Adapter mit Anschlussleitungen – SV 9340.760

erstellt am : 14.10.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material:</b>           | Polyamid (PA 6.6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0                    |
| <b>Farbe:</b>              | Chassis: RAL 7035   |
| <b>Hinweis:</b>            | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 1 St.   |
| <b>EAN:</b>                | 4028177684553   |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | 85369085  |
| <b>eCl@ss 5.1:</b>         | 27370302  |
| <b>eCl@ss 7.0:</b>         | 27370304  |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC001531  |

## Produktmerkmale

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Passend für Sammelschienen:</b> | mit Querschnitts-Höhe: 5 mm<br>mit Querschnitts-Höhe: 10 mm |
| <b>Anzahl Pole:</b>                | 3-polig   |
| <b>Für Schienensysteme mit</b>     | 60 mm   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mittenabstand:</b>              |                                      |
| <b>Abmessungen:</b>                | Breite: 45 mm<br>Höhe: 272 mm        |
| <b>Bemessungsbetriebsspannung:</b> | 690 V, 3~                            |
| <b>Anschlussleitung:</b>           | Querschnitt: AWG 12<br>Länge: 165 mm |
| <b>Tragrahmen:</b>                 | Breite: 45 mm<br>Höhe: 237 mm        |
| <b>Bemessungsstrom (max.):</b>     | 16 A                                 |
| <b>Anzahl Tragschienen:</b>        | 1                                    |
| <b>Höhe Tragschienen:</b>          | 10 mm                                |
| <b>Tragschienen-Typ:</b>           | TS 45D                               |
| <b>PinBlock:</b>                   | ja                                   |
| <b>Tragrahmen-Stütze:</b>          | ja                                   |
| <b>Gewicht/VE:</b>                 | 0,3 kg                               |

## Approbationen

**Approbationen:**  [UR + C-UR \(EN\)](#)

## Downloads

**Datenblätter:**  [Technik im Detail](#)  
DE

**Dokumentationen:**  [Anleitung \(FR, EN, DE\)](#)

**CAD-Zeichnungen:** Anfordern

# Rittal – Das System.

---

**Schneller – besser – überall.**

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE