

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► NH-Sicherungs- Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 – SV 9677.025

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 – SV 9677.025

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe:	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Prüfgrundlage:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Hinweis:	Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177707108
Zolltarifnummer:	85365080
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27371402
ETIM 6.0:	EC001046

Produktmerkmale

Ausführung:	3-polig schaltbar Baugröße: 00
Passend für Sammelschienen:	mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
Anzahl Pole:	3-polig
Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	185 mm
Anschlussart (elektrisch):	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsspannung:	690 kV, 3~
Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:	1.5 mm ² - 95 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom max.:	160 A
Leitungsabgang:	oben/unten
Für Wandlereinbau:	ja
Gewicht/VE:	2,66 kg

Downloads

Dokumentationen:	 Anleitung 2 FR, EN, DE
CAD-Zeichnungen:	Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE