

IRIScan Express 4

Vereinfachen Sie Ihr Leben durch Organisation.

Der IRIScan™ Express 4 ist die leistungsstarke Kombination eines vollständig mobilen Farbscanners mit bahnbrechender und benutzerfreundlicher OCR-Software. Er vereinfacht Ihre Erfassungsanforderungen, egal ob Sie zuhause, unterwegs, in Bibliotheken usw. sind. Kompakt, leicht und mit Stromversorgung über USB ist er der schnellste mobile Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt, der überall mitgenommen werden kann und in jede Handtasche, jeden Rucksack oder jede Laptotasche passt.

Das ist aber noch nicht alles. Das weltbekannte und im Lieferumfang enthaltene OCR-Softwarepaket extrahiert mühelos alle Hauptinformationen von Ihren gescannten Dokumenten. Ihre Dokumente werden in vollständig bearbeitbare Dateien umgewandelt, die Sie in der Cloud teilen können, und Ihre Visitenkarten werden als digitale Kontakte in Ihrer bevorzugten Kontaktmanagementsoftware gespeichert.

Die wichtigsten Funktionen

Mobiler Scanner

- Kompakt und leicht (unter 400 g)
- Stromversorgung über das mitgelieferte USB-Kabel, keine Netzsteckdose erforderlich
- Schnellster mobiler Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt – bis zu 8 Seiten pro Minute
- Scanauflösungen mit hoher Präzision (300/600/1200 dpi)
- Scant Einzelseiten in Farbe oder Schwarzweiß
- Scant Belege, Visitenkarten, Fotos, Dokumente in A4/Letter usw.
- Automatische Erkennung der Dokumentengröße und Zuschnitt
- Einfach zu reinigen dank Deckel
- Kompatibel mit Windows und Mac

Leistungsstarkes Softwarepaket

- Readiris™: OCR-Software zum Konvertieren von Papierdokumenten, PDF- oder Bilddateien in bearbeitbare Office-Dokumente und Hochladen in die Cloud mit einem Klick
- Cardiris™: Software zum Scannen und automatischen Erkennen von Visitenkarten und Export in Ihren bevorzugten Kontaktmanager (Outlook, ACT!, Salesforce usw.)
- Kompatibel mit Windows und Mac

Wichtige Daten im Überblick

Produktname	IRIScan™ Express 4
Artikelnummer	458510
EAN-Code	5420079900028
Zolltarifnummer	847190
Verpackungsgröße (H x L x T)	13,8 x 30,8 x 5,8 cm
Kartongewicht	500 g
Scannergröße (H x L x T)	3,4 x 29 x 5,1 cm
Scannergewicht	383 g
Sprachen auf der Verpackung	Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

Packungsinhalt

- IRIScan Express 4, mobiler Scanner
- USB-Kabel
- Kalibrierungskarte
- OCR-Software für PC und Mac® online

Scanner-Spezifikationen

- **Bildsensor:** Contact Image Sensor A4/letter Farbe
- **Auflösung:** 300/600/1200 dpi
- **Maximale Scan-Geschwindigkeit:** 300 dpi in Farbe oder Schwarzweiß – 8 Seiten pro Minute
- **Dateiformate:** JPEG & PDF

Mindestcomputeranforderungen

Softwarepaket für Windows

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
- 500 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte (1 GB empfohlen)
- Mindestens ein verfügbarer USB-Port

Softwarepaket für Mac OS

- Mac®-Computer mit Intel®-Prozessor
- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
- 500 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte (1 GB empfohlen)
- 512 MB RAM (1 GB empfohlen)



Canon

© Copyright 2015 IRIS s.a.
Alle Rechte für alle Länder vorbehalten.
IRIS, IRIS-Produktnamen, IRIS-Logos
und IRIS-Produktlogos sind Marken
von IRIS. Alle anderen aufgeführten
Produkte und Namen sind Marken
oder eingetragene Marken der ent-
sprechenden Inhaber.

