



be quiet!®



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm

140mm high-speed - 120mm high-speed

ANWENDUNGSBEREICHE

Home- und Office-PCs
Gaming- und Multimediasysteme
Optimal für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb selbst bei maximaler Drehzahl
Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Langlebige Rifle-Lager-Technologie
4-Pin PWM-Anschluss

Pure Wings 2 - Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Pure Wings 2 PWM Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet.

Highlights »

- Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms
- Selbst bei maximaler Auslastung bieten die Lüfter einen sehr leisen Betrieb
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von bis zu 80.000 Stunden
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
- Über die Pulsweitenmodulation (PWM) kann die Lüftergeschwindigkeit intelligent über 4-Pin-Lüfterregler gesteuert werden
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- Drei Jahre Herstellergarantie

Pure Wings 2 PWM »

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 PWM Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung im PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 PWM einfach die perfekte Wahl.



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Technische Daten >				
Lüftergröße (mm)	140	120	92	80
Artikelnummer	BL040	BL039	BL038	BL037
EAN Code	4260052184417	4260052184400	4260052184394	4260052184387
Abmessungen (L x B x H in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1,000	1,500	1,900	1,900
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	19,8	20,2	19,6	19,2
Fördervolumen @ 100% PWM (cfm / m3/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Luftdruck @ 100% PWM (mm/H2O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5-12	5-12	5-12	5-12
Leistungsaufnahme (W)	3,6	2,4	3,84	1,68
Maximalstrom (A)	0,30	0,20	0,32	0,14
Anschluss	4-Pin	4-Pin	4-Pin	4-Pin
Lebensdauer @ 25°C (Std)	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	Vier Befestigungsschrauben			

Technische Daten >		
Lüftergröße (mm)	140mm high-speed	120mm high-speed
Artikelnummer	BL083	BL081
EAN Code	4260052186855	4260052186831
Abmessungen (L x B x H in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1,600	2,000
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	37,3	36,9
Fördervolumen @ 100% PWM (cfm / m3/h)	94,2 / 160	65,51 / 111,3
Luftdruck @ 100% PWM	1,82	2,23
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5-12	5-12
Leistungsaufnahme (W)	6	3,6
Maximalstrom (A)	0,5	0,3
Anschluss	4-Pin	4-Pin
Lebensdauer @ 25°C (Std)	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	Vier Befestigungsschrauben	

Kontakt >	
be quiet! Hauptsitz	Service-Hotline: +49 40 7367 686 44
Listan GmbH	E-Mail: service@bequiet.com
Wilhelm-Bergner-Straße 11c	Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.
21509 Glinde	
Deutschland	