

MONITOR SUPREME II

1



Magnat



MS 2002



MS 1002



MS 802



MS 202



MS 102



MS SUB 202A



MS SUB 302A



MS CENTER 252

Magnat



MS 2002



MS 1002



MS 802



MS 202



MS 102



MS SUB 202A



MS SUB 302A



MS CENTER 252

Magnat



BESONDERHEITEN

- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse mit gerundeten Kanten an Front- und Rückseite
- Hochwertige Holzdekore, kontrast-schwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Hochtöner mit 25 mm Gewebemembran, kräftigem Ferritantrieb und neugestalteter Frontplatte für ausgewogene Hochtonwiedergabe und gleichmäßige Abstrahlung (2002,1002,802,202)
- Hochtöner mit ultraleichter Mylar-Kalotte und neugestalteter Frontplatte für präzise Hochtonwiedergabe (102,252)
- Tiefmitteltöner mit partialschwingungsarmer, beschichteter Papiermembran und inverser Kalotte
- Tiefreichende, präzise Basswiedergabe durch Reflex-Doppelbass-Konstruktion (2002,1002,802,202)
- Gerundete Reflexrohröffnung zur Minimierung von Strömungsgeräuschen (2002,1002,802,202)
- 12 dB (Hochton 18 dB (2002,1002,802,202) Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Vergoldete Schraubanschlüsse
- Metall (2002,1002,802) - und Gummspikes im Lieferumfang enthalten
- Wandmontage möglich (102)
- Magnetisch abgeschirmt (252)
- CE-, RoHS- und REACH-konform



AUSSTATTUNG & BESONDERHEITEN

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Hochpegel-Eingang
- Niederpegel-Eingang
- Automatische Standby-Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse mit gerundeten Kanten an Front- und Rückseite
- Hochwertige Holzdekore, kontrast-schwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Front-Fire-Prinzip
- High-Power-Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
- Gerundete Reflexrohröffnung zur Minimierung von Strömungsgeräuschen
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme < 0,5 W
- Resonanzdämpfende Gummispikes im Lieferumfang enthalten
- CE-, RoHS- und REACH-konform

Monitor Supreme 2002

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8200 /EAN: 40 18843 48200 2
ART. NR.: 144 8203 /EAN: 40 18843 48203 3

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 200 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	225 / 450 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	18 - 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	350 Hz, 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 450 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	93 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	267 x 1080 x 335 mm
Gewicht	23 kg



Monitor Supreme 1002

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8100 /EAN: 40 18843 48100 5
ART. NR.: 144 8103 /EAN: 40 18843 48103 6

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	190 / 380 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	19 - 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	500 Hz, 3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 380 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	92 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	215 x 990 x 313 mm
Gewicht	17 kg



Magnat

Monitor Supreme 802

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8080 /EAN: 40 18843 48082 4
ART. NR.: 144 8083 /EAN: 40 18843 48083 1

Prinzip	2 ½ Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	170 / 340 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	22 - 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	500 Hz, 3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 340 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	92 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	215 x 850 x 273 mm
Gewicht	14 kg



Monitor Supreme 202

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8020 /EAN: 40 18843 48022 0
ART. NR.: 144 8023 /EAN: 40 18843 48023 7

Prinzip	2 Wege Bassreflex
Bestückung	1 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	100 / 200 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	34 - 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 200 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	93 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	215 x 354 x 273 mm
Gewicht	6,2 kg



Magnat

Monitor Supreme 102

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8010 /EAN: 40 18843 48010 7
ART. NR.: 144 8013 /EAN: 40 18843 48013 8

Prinzip	2 Wege
Bestückung	1 x 110 mm Tiefmitteltöner 13 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	60 / 120 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	42 - 36.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.400 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 110 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	89 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	149 x 250 x 190 mm
Gewicht	2,8 kg



Monitor Supreme Center 252

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8250 /EAN: 40 18843 48250 7
ART. NR.: 144 8253 /EAN: 40 18843 48253 8

Prinzip	2 Wege
Bestückung	1 x 110 mm Tiefmitteltöner 13 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	75 / 150 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	40 - 34.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.400 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 150 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	90 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	420 x 145 x 190 mm
Gewicht	4,9 kg



Magnat

Monitor Supreme Sub 302A

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8270 /EAN: 40 18843 48270 5
ART. NR.: 144 8272 /EAN: 40 18843 48272 9

Prinzip	Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'frontfire'
Bestückung	300 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.)	100 / 220 Watt
Frequenzbereich	16 - 200 Hz
Übergangsfrequenz	50 - 150 Hz regelbar
Ausführung	Esche Schwarz Dekor Mocca Dekor
Maße (BxHxT)	355 x 440 x 395 mm
Gewicht	16 kg



Monitor Supreme Sub 202A

Esche Dekor Schwarz
Mocca Dekor

ART. NR.: 144 8260 /EAN: 40 18843 48260 6
ART. NR.: 144 8262 /EAN: 40 18843 48262 0

Prinzip	Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'frontfire'
Bestückung	200 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.)	80 / 160 Watt
Frequenzbereich	20 - 200 Hz
Übergangsfrequenz	50 - 150 Hz regelbar
Ausführung	Esche Schwarz Dekor Mocca Dekor
Maße (BxHxT)	265 x 365 x 345 mm
Gewicht	9.5 kg



Magnat