

HECO

Victa Prime



HECO

Victa Prime



HECO

Victa Prime

Esche Dekor Schwarz



Victa Prime 702



Victa Prime 602



Victa Prime 502



Victa Prime 202



Victa Prime 302



Victa Prime Center 102



Victa Prime Sub 252 A

HECO

Victa Prime

Espresso Dekor



Victa Prime 702



Victa Prime 602



Victa Prime 502



Victa Prime 202



Victa Prime 302



Victa Prime Center 102



Victa Prime Sub 252 A

HECO

Victa Prime

Cognac Dekor



Victa Prime 702



Victa Prime 602



Victa Prime 502



Victa Prime 202



Victa Prime 302



Victa Prime Center 102



Victa Prime Sub 252 A

HECO

Victa Prime

Chassis

- Hochtöner mit stabiler 25 mm / 20 mm (202, C 102) Kunstseiden-Kalotte, hoher Belastbarkeit durch Ferrofluid-Kühlung, kräftiges Ferrit-Magnetsystem und Frontplatte mit kurzem Hornansatz
- Speziell auf verzerrungsarme Wiedergabe optimierte Tief- (C 102) und Mitteltöner mit leichter Langfasermembran, inverser Staubschutzkalotte gleichen Materials, Langhubsicke und hochbelastbarer Schwingspule
- Tief- (202, 302, C 102) und Mitteltöner mit stabilem Stahlkorb und hochwertigem, 8fach / 6fach (202, C 102) verschraubtem Zierring
- Magnetisch geschirmt (C 102)

Gehäuse

- Stabil konstruiertes MDF-Gehäuse mit aufwändiger Innenverstrebung (702, 602, 502) und gerundeten Seitenteilen mit mehrschichtigem Aufbau
- Massive MDF-Bodenplatte (702, 602, 502)
- Bassreflexkonstruktion mit zwei (702, 602, 502) beidseitig strömungsoptimierten und verschraubten Reflexrohren
- Höhenverstellbare Metall-Spikes (702,602,502)
- Gummi-Spikes

Frequenzweiche

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche, bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen
- Bi-wiring/Bi-amping-Option (702, 602, 502, 302)



HECO

Victa Prime

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Phase schaltbar 0° / 180°
- High-Level-Eingang
- Low-Level-Eingänge
- Automatische Standby-Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V

Chassis

- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran, hochbelastbarer Schwingspule und kräftigem Ferrit-Magnetsystem
- Woofer mit stabilem Stahlkorb und hochwertigem, 8fach verschraubtem Zierring

Gehäuse

- Stabil konstruiertes MDF-Gehäuse mit aufwändiger Innenverstrebung und gerundeten Seitenteilen mit mehrschichtigem Aufbau
- Bassreflexkonstruktion mit zwei beidseitig strömungsoptimierten und verschraubten Reflexrohren
- Gummi-Spikes

Verstärker

- Hochleistungs Class AB Endstufe
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme < 0.5 Watt



HECO

Victa Prime

Victa Prime 702

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 3 Wege Bassreflex |
| Bestückung | 2 x 170 mm Tieftöner, 170 mm Mitteltöner, 25 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 170 / 300 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ω |
| Frequenzbereich | 25 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 350 Hz, 3.250 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 300 Watt(s) |
| Wirkungsgrad | 91 dB |
| Gehäuseausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 203 x 1052 x 315 mm |

Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5870/EAN: 40 29678 45870 4
ART. NR.: 134 5872/EAN: 40 29678 45872 8
ART. NR.: 134 5874/EAN: 40 29678 45874 2



Victa Prime 602

| | |
|--|---|
| Prinzip | 3 Wege Bassreflex |
| Bestückung | 2 x 120 mm Tieftöner 2 x 120 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 160 / 280 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ω |
| Frequenzbereich | 26 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 450 Hz, 3.250 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 280 Watt(s) |
| Wirkungsgrad | 91 dB |
| Gehäuseausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) inkl. Sockelplatte | 205 x 1058 x 250 mm |
| Maße (BxHxT) ohne Sockelplatte | 167 x 1035 x 235 mm |

Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5860/EAN: 40 29678 45860 5
ART. NR.: 134 5862/EAN: 40 29678 45862 9
ART. NR.: 134 5864/EAN: 40 29678 45864 3



HECO

Victa Prime

Victa Prime 502

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prinzip | 2 ½ Wege Bassreflex |
| Bestückung | 170 mm Tieftöner, 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 145 / 265 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ω |
| Frequenzbereich | 28 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 380 Hz, 3.250 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 – 265 Watt(s) |
| Wirkungsgrad | 91 dB |
| Gehäuseausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 203 x 977 x 315 mm |

Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5850/EAN: 40 29678 45850 6
ART. NR.: 134 5852/EAN: 40 29678 45852 0
ART. NR.: 134 5854/EAN: 40 29678 45854 4



Victa Prime 302

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Bassreflex |
| Bestückung | 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 85 / 150 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ω |
| Frequenzbereich | 33 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.250 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 150 Watt(s) |
| Wirkungsgrad | 90 dB |
| Gehäuseausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 203 x 347 x 315 mm |

Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5830/EAN: 40 29678 45830 8
ART. NR.: 134 5832/EAN: 40 29678 45832 2
ART. NR.: 134 5834/EAN: 40 29678 45834 6



HECO

Victa Prime

Victa Prime 202

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Bassreflex |
| Bestückung | 120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/Max.) | 65 / 110 Watt |
| Impedanz | 4 – 8 Ω |
| Frequenzbereich | 35 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.300 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 20 – 110 Watt |
| Wirkungsgrad (2.8V/1m) | 89 dB |
| Ausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 167 x 265 x 235 mm |



Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5820/EAN: 40 29678 45820 9
ART. NR.: 134 5822/EAN: 40 29678 45822 3
ART. NR.: 134 582/EAN: 440 29678 45824 7

Victa Prime Center 102

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Center-Lautsprecher, Bassreflex |
| Bestückung | 2 x 120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 85 / 150 Watt |
| Impedanz | 4 – 8 Ω |
| Frequenzbereich | 35 – 40.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.300 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 20 – 140 Watt |
| Wirkungsgrad (2.8V/1m) | 90 dB |
| Ausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 482 x 157 x 265 mm |



Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.:134 5880/EAN: 40 29678 45880 3
ART. NR.:134 5882/EAN: 40 29678 45882 7
ART. NR.:134 5884/EAN: 40 29678 45884 1

HECO

Victa Prime

Victa Prime Sub 252 A

| | |
|------------------------------------|---|
| Prinzip | Aktiver Bassreflex-Subwoofer |
| Bestückung | 260 mm Woofer |
| Ausgangsleistung (RMS/Max.) | 100 / 200 Watt |
| Frequenzbereich | 22 – 200 Hz |
| Übergangsfrequenz | 50 – 200 Hz regelbar |
| Ausführung | Esche Dekor Schwarz Espresso Dekor Cognac Dekor |
| Maße (BxHxT) | 318 x 450 x 405 mm |



Esche Dekor Schwarz
Espresso Dekor
Cognac Dekor

ART. NR.: 134 5890/EAN: 40 29678 45890 2
ART. NR.: 134 5892/EAN: 40 29678 45892 6
ART. NR.: 134 5894/EAN: 40 29678 45894 0