



T²QC

| TECHNISCHE DATEN | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---|
| LED | | SCHALTER | | SCHALTERFUNKTIONEN | |
| LED Typ | Multicolor LED | Drehschalter | • | An/Aus | • |
| Anzahl LEDs | 1 Stk. | Endkappenschalter | | Dynamic Switch | |
| Farbe | weiß/rot/grün/blau | Frontschalter | | Smart Light Technology | |
| | | Drehschalter für Farbwahl | • | | |
| SPEZIFIKATIONEN | | | | | |
| | | POWER | | LOW POWER | |
| Lichtstrom ¹ weißes Licht | | 140 | | | |
| Leuchtweite ¹ weißes Licht | | 25 | | | |
| Leuchtdauer ² weißes Licht | | 4 | | | |
| Ladezeit | | | | | |
| Energietank ³ | | | 5,4 | | |
| Spannungsversorgung | | | 3 x AAA 1,5 V | | |
| Fokus | | | | | |
| Advanced Focus System | | | | | |
| AFS-Reflektorlinse | | | | | |
| Smart Light Technology | | | | | |
| Energie Management System | | | | | |
| X-LENS Technology | | | | | |
| Floating Charge System | | | | | |
| Fast Lock System | | | | | |
| Einschaltsperr | | | | | |
| Anzahl der Linsen | | | 1 | | |
| Länge | | | 97 | | |
| Kopfdurchmesser | | | 30,5 | | |
| Gewicht mit Batterie | | | 106 | | |
| Oberfläche | | | schwarz eloxiert | | |
| Gehäusematerial | | | Aluminium | | |
| Reflektordurchmesser | | | 25 | | |
| Wasserschutzklasse | | | IPX6 | | |
| Bruchtest (Fallhöhe) | | | 1 m | | |
| Arbeitstemperaturbereich | | | -20 °C bis +40 °C | | |

1, 2, 3 Fußnoten siehe Ende des Produktkapitels.



T²QC



| PREIS UND LOGISTIK | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Verpackungsart | GIFT BOX | BLISTER | TEST-IT BLISTER |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x AAA Alkaline Batterien 1,5 V • Handschlaufe • Bedienungsanleitung | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x AAA Alkaline Batterien 1,5 V • Handschlaufe • Bedienungsanleitung | |
| ARTIKELNUMMER | | | |
| | 9802-QC | 9902-QC | |
| PREIS | | | |
| | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND |
| Preis, UVP (€) | | | |
| LOGISTIK | | | |
| VERPACKUNG | | | |
| Dimensionen L x B x H (cm) | 14,9 x 6,1 x 5,3 | 20,5 x 11,2 x 7,2 | |
| Verpackungsgewicht (g) | 195 | 391 | |
| Verpackungsbarcode | 4 029113 9802 34 | 4 029113 9902 88 | |
| EIGENSCHAFTEN | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eine LED mit vier Lichtfarben (weiß, rot, grün und blau) • Prism-Diffusor für optimale Lichtverteilung • Drehschalter für Farbwechsel • Einfache Handhabung | | <ul style="list-style-type: none"> • IPX6 – Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen • Battery Cartridge • Mit Goldkontakten – korrosionsgeschützt • Preiswerte 4-Farbenlampe | |
| BATTERIE/AKKU | | | |
| Typ | AAA Alkaline Batterien 1,5 V | AAA Alkaline Batterien 1,5 V | |
| Benötigte Anzahl Batterien/Akkus | 3 | 3 | |
| Im Lieferumfang enthaltene Anzahl Batterien/Akkus | 3 | 3 | |
| Welche Batterien/Akkus können verwendet werden? | AAA Alkaline | AAA Alkaline | |
| ARTIKELNUMMER | | | |
| 0362 | ZUBEHÖR Universal Mounting System – Universalhalterung (flexibel) | | |