


QUALITY ★★★★★


USB A/B

USB-2.0-Kabel, A auf B

Dieses hochwertige High-Speed-USB-2.0-Gerätekabel verbindet USB-2.0-Geräte mit dem Computer und ermöglicht eine Datenübertragung von ca. 600 Mbit/s. Durch die Abwärtskompatibilität ist dieses Kabel ideal für alle auf dem Markt erhältlichen USB-fähigen PCs und Apple-Computer sowie USB-Peripheriegeräte geeignet (USB 1.x bis USB 2.0). Die hochwertige Mehrfach-Schirmung aus Folie und Geflecht eliminiert elektromagnetische und hochfrequente Störeinflüsse. Zusätzliche Schliffkerben im Stecker sowie 24 Karat vergoldete Steckerkontakte sorgen stets für den perfekten Signalfluss bei diesem Oehlbach-Kabel.

Features

- ✓ Mantelstromfilter gegen Brummschleifen
- ✓ Mehrfach Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ fertig konfektioniert
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit

Technische Daten

Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Stecker-Konstruktion	geschlossener Kunststoffstecker
Sonderlänge	Sonderlänge möglich
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
USB A / B 150	9131	1.5 m	schwarz
USB A / B 300	9132	3 m	schwarz
USB A / B 500	9133	5 m	schwarz
USB A / B 750	9134	7.5 m	schwarz
USB A / B 1000	9135	10 m	schwarz

24 ct
100% Contact
Flexible
Multiple Shielding

ANSCHLUSS  USB A  USB B	SIGNALART 100101 011100 Daten	SIGNALRICHTUNG  Bi-Direktional
---	---	--

IN 
 PERIPHERIEGERÄTE

OUT 
 COMPUTER