



QUALITY

**EASY  
CONNECT**

## Easy Connect Steel

### High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

High-Speed-HDMI®-Kabel mit einem zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal) für den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Steckkontakten und ein strapazierfähiger Gewebemantel runden das Profil dieses preisbewussten HDMI®-Kabels ab.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Easy Connect Steel 75	123	0.75 m	schwarz
Easy Connect Steel 150	124	1.5 m	schwarz
Easy Connect Steel 250	125	2.5 m	schwarz

### Features

- ✓ High-Speed-HDMI-Kabel
- ✓ 3D TV
- ✓ Full HD – Video
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ Dolby DTS-HD 5.1/7.1
- ✓ Metallstecker
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ High-Speed-HDMI-Kabel
- ✓ Full HD – Video
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ Dolby DTS-HD 5.1/7.1
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ Metallstecker
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ HDMI-Ethernet-Channel

### Technische Daten

Bandbreite	10.2 Gbps / 340 MHz
Auflösung	4K + 2K - 2160 p / 100 Hz
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Gewebemantel
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade
Stecker-Material	Kunststoffstecker mit Metallhülle

#### ANSCHLUSS



HDMI HDMI

#### SIGNALART



Audio Video

#### SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional

#### IN

PLASMA-/LCD-TV | PROJEKTOR

#### OUT

DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | SAT-RECEIVER | DVD-/HDD-RECORDER

