



QUALITY ★★ ★



Powercord C 13

Netz Kabel mit Schukostecker und Kaltgeräte Kupplung

Oehlbach-Universal-Netzkabel mit Kaltgeräte Kupplung, bestückt mit Innenleiter-Material aus hochreinem, sauerstofffreiem OFC-Kupfer. Eine Vielzahl von Elektro-/Multimedia-Geräten wird über diese zuverlässige Leitung mit dem Stromnetz verbunden. Mit einer Länge von 1,5 m bis 5,0 m verbindet dieses wahlweise schwarze oder weiße Kabel auch Ihr Endgerät mit dem Stromnetz. Die angespritzten Stecker und die 24 Karat vergoldeten Kontakte garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Kontaktsicherheit.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ VDE geprüft
- ✓ hochwertige Ausführung
- ✓ Made in Germany

Technische Daten

Stecker	Schukostecker (CEE7/7)
Kupplung	Kaltgeräte Kupplung C13
Maximale Belastbarkeit	10A/230V

24 ct

Flexible

Made in Germany

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Powercord C 13 / 150	17040	1.5 m	schwarz
Powercord C 13 / 300	17041	3 m	schwarz
Powercord C 13 / 500	17042	5 m	schwarz
Powercord C 13 / 150	17043	1.5 m	weiß
Powercord C 13 / 300	17044	3 m	weiß
Powercord C 13 / 500	17045	5 m	weiß