



QUALITY ★★★★★

XXL®

XXL® Hyper Stream

High-End-Netzwerk-/Streamingkabel

Sehr hochwertig verarbeitetes und besonders effizient geschirmtes CAT-6-Netzwerkkabel für Frequenzen bis 600 MHz / 1000 Mbit. Durch den speziellen Kabelaufbau mit vier verdrehten Aderpaaren und einer Schirmung aus Aluminiumfolie haben unangenehme Interferenzen kaum eine Chance den Signalfluss zu stören. Der robuste Gewebemantel und die beiden massiven Vollmetallstecker garantieren zum einen perfekte Alltagstauglichkeit und zum anderen eine gute Portion Designanspruch. Geeignet für Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, ISDN, Telefon etc.



Features

- ✓ Stecker mit Verriegelung
- ✓ Frequenz: 600 MHz, bei 1000 Mbit
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ hochwertiger Gewebemantel
- ✓ massiver Vollmetallstecker
- ✓ HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
- ✓ Innenleiter: Twisted Pair
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ geeignet für 10BaseT
- ✓ geeignet für BaseTX
- ✓ geeignet für 100BaseVG
- ✓ geeignet für 1000BaseT
- ✓ geeignet für ISDN / Telefon

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Einheit | Farbe |
|-------------------|----------|---------|---------|
| Hyper Stream 170 | 19391 | 1.7 m | schwarz |
| Hyper Stream 220 | 19392 | 2.2 m | schwarz |
| Hyper Stream 320 | 19393 | 3.2 m | schwarz |
| Hyper Stream 510 | 19394 | 5.1 m | schwarz |
| Hyper Stream 750 | 19395 | 7.5 m | schwarz |
| Hyper Stream 1000 | 19396 | 10 m | schwarz |
| Hyper Stream 1500 | 19397 | 15 m | schwarz |
| Hyper Stream 2000 | 19398 | 20 m | schwarz |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Innenleiter-Material | HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer |
| Kabel-Ummantelung | Gewebemantel |
| Schirmungs-Material | 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht |
| Stecker-Konstruktion | geschraubte Vollmetallstecker |

ANSCHLUSS



RJ-45



RJ-45

SIGNALART

100101
011100

Daten

SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional

HPOCC® inside

3x Shielding

100% Contact

Twisted Pair

IN ↻

COMPUTER | AV-RECEIVER | TV | TUNERBOX

OUT ↻

ROUTER