


QUALITY ★★★★★

XXL®

XXL® Series 2

NF-Audio-Cinchkabel

Besonders hochwertiges analoges Audio-Cinchkabel mit einer effektiven Mehrfach-Schirmung für die Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen! Durch den koaxialen Aufbau und die Innenleiter aus hochreinem monokristallinem HPOCC-Kupfer sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine besonders gute Räumlichkeit und eine überragende Dynamik. Perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sind mit Hilfe der 24 Karat vergoldeten Kontakte garantiert. Das Kabel ist auf Grund des robusten, flexiblen Außenmantels und der Metallstecker universell einsetzbar sowie absolut resistent gegen jedwede Mantelströme.



Features

- ✓ Made in Germany
- ✓ Vollmetall-Stecker mit Silicon-Pin
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
- ✓ symmetrischer Aufbau
- ✓ fertig konfektioniert
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ robuster Kunststoffmantel

Technische Daten

Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3-fach
Schirmungs-Material	1 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	geschraubte Vollmetallstecker
Sonderlänge	Individuelle Längenanfertigung auf Anfrage möglich.
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Series 2 / 50	13200	0.5 m	blau
Series 2 / 75	13201	0.75 m	blau
Series 2 / 100	13202	1 m	blau
Series 2 / 125	13203	1.25 m	blau
Series 2 / 150	13204	1.5 m	blau
Series 2 / 175	13205	1.75 m	blau
Series 2 / 200	13206	2 m	blau

HPOCC® inside
3x Shielding
24 ct
100% Contact
Made in Germany



IN 
 AV-RECEIVER | ENDSTUFE

OUT 
 CD-PLAYER | DVD-PLAYER | VORVERSTÄRKER | PHONO