



QUALITY ★★★★★

XXL®

## XXL® Transmission Ultra S

### Digitales "State of the Art"-Satellitenkabel

Digitales High-End-Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Satellitenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreien HPOCC®-Kupfer und liefert durch die überragende fünffache Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein geschirmter Vollmetallstecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.



### Features

- ✓ Made in Germany
- ✓ inkl. abnehmbaren Mantelstromfilter
- ✓ >125 dB Schirmung
- ✓ Full HD – Video
- ✓ 5fach-Schirmung
- ✓ massiver Vollmetallstecker
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochwertiger Gewebemantel
- ✓ Koaxialer Aufbau
- ✓ 75 Ohm Wellenwiderstand

### Technische Daten

Schirmungsmaß	125 dB
Kapazität	52 pF/m
Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Gewebemantel
Schirmungs-Anzahl	5fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht + 1 x leitfähiges CPVC
Stecker-Konstruktion	geschraubte Vollmetallstecker
Wellenwiderstand	75 Ohm
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Transmission Ultra S 120	22626	0.75 m	schwarz / grau
Transmission Ultra S 120	22627	1.2 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 170 S	22620	1.7 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 220 S	22621	2.2 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 320 S	22622	3.2 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 510 S	22623	5.1 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 750 S	22624	7.5 m	schwarz / grau
Transmission Ultra 1000 S	22625	10 m	schwarz / grau

HPOCC® inside
Full HD
5x Shielding
24 ct
75 Ω

125 dB
Made in Germany



IN HDD-REC. | TV | VIDEOREC. | TUNERBOX | AV-RECEIVER

OUT DVB-S