


**QUALITY** ★ ★ ★ ☆ ☆

## Digicon C/O

### Digital elektrisch-optischer Audio Wandler

Der 3-Sterne Oehlbach Digicon C/O konvertiert ein digitales elektrisches Signal in ein optisches Signal. Dafür sind ein koaxialer und ein optischer Anschluss in das massive Metallgehäuse des Digicon C/O integriert, die für maximale Übertragungs- und Kontaktsicherheit mit 24 Karat vergoldet sind. Der Digicon C/O wandelt komprimierte und unkomprimierte Audiosignale bis zu einer Samplingtiefe von 24 Bit. Der Konvertierungsvorgang ist dank streng selektierter Elektronik-Komponenten absolut verlustfrei und garantiert eine überdurchschnittlich hohe Qualität des gewandelten Ausgangssignals.



### Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ massives Metallgehäuse
- ✓ verlustfreie Signalübertragung
- ✓ wandelt komprimierte und unkomprimierte Audiosignale

### Technische Daten

<b>Auflösung</b>	bis zu 24 Bit
<b>Gewicht</b>	62 g
<b>Stromversorgung</b>	Spannungsversorgung: 5 V DC
<b>Abmessungen</b>	63 mm x 23 mm x 68 mm

24 ct


Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit
Digicon C/O	6038	1 Stk.

**ANSCHLUSS**


Cinch



Toslink

**SIGNALART**


Audio

**SIGNALRICHTUNG**


Uni-Direktional

**IN**

AV RECEIVER

**OUT**

DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | SAT-RECEIVER | DVD-HDD-RECORDER