



AccuLux JobLux



Arbeitsleuchte

mit Notlichtfunktion (schaltet sich bei Stromausfall ein) und integriertem Ladeteil.

Working lamp

with emergency function (turns on in case of power failure) and integrated charger.

Merkmale:

- 120° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Blei-Gel-Akku
- Spritzwassergeschützt
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schutzart: IP 44
- Gewicht: ca. 2000 g
- Maße in mm: 126 x 112 x 336
- Lieferumfang: Leuchte, integriertes Ladekabel 230 V, Wandhalterung, Tragegurt

Features:

- 120° swivelling lamp head
- Blei-Gel-Accu
- Splashproof
- Robust and impact-resistant plastic housing
- Protection class: IP 44
- Weight: ca. 2000 g
- Dimensions in mm: 126 x 112 x 336
- Delivery incl.: Lamp, integrated charging cable 230 V, wall mounting bracket, carrying loop

Name Artikel / Name article	JobLux 90 LED	JobLux 90 LED Focus	JobLux Power LED
Hauptlicht / Main lamp	Xenon 5,5 W	3 W PowerLED + Focus	3 W PowerLED
Leuchtdauer / Light time	ca. 4 h / 120 h	ca. 8 h / 120 h	ca. 8 h / 120 h
Lichtstrom / Lim. flux	ca. 30 Lum.	ca. 280 Lum.	ca. 280 Lum.
Leuchtweite / Range	ca. 60 m	ca. 200 m	ca. 200 m
Ladezeit / Charging time	ca. 10 h	ca. 10 h	ca. 10 h
Artikel-Nr. / Article-no.	451041	451541	452441