

Beschreibung:	Relilight V 34 P2 ist eine universelle Abzweig- und Verbindungsmuffe und kann abhängig vom Klemmentyp und Kabeldurchmesser für Verbindungen oder Abzweige von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE. Die Formschalen sind aus einem flammgeschützten PA66, geprüft nach UL94 V0. Sie sind UV-stabil und speziell für die Beleuchtungstechnik konstruiert worden. Das Relicon® Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung.
Anwendungsgebiete:	Abzweig-, Parallelabzweig und Verbindungsgarnitur im Niederspannungsnetz z.B. Außenbeleuchtung Im Innenraum, im Erdreich, im Freien, im Wasser und in Installationskanälen
Eigenschaften:	Zweiteilige, schwarze Formschale Flammenhemmende Formschale nach UL94 V0 Schutzart IP68 Zugentlastung durch Formschale Spannungsklasse 450V, 25A Hohe Isolierungseigenschaften > 1kV durch Relicon® Gel Kennzeichnungsfreies Gel Wiederzuöffnen Einfache Montage Beständig gegen UV- Strahlen Alterungsbeständig Witterungsbeständig Temperaturbeständig von -30°C bis 130°C System geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004 inkl. Verbinderblock
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzte Lagerfähigkeit
Lieferumfang:	Gelschale gefüllt mit Relicon® Gel Adapter zur Zugentlastung Montageanleitung Verbinderblock 3 x 1,5 mm ² bis 3 x 4 mm ² Schrauben
Baustellenfertig:	Bewährtes, baustellenfertiges Relicon®- System inkl. Klemme für Verbindungen bis zu 3 x 4mm ² ; montagegerecht als Komplett-Set.
Prüfungen:	System geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004 Schutzart IP 68, 1,3 Meter Gelschale flammwidrig nach UL94 V0

Artikelnr.	Typ	Kabel Durchmesser	Leiterquerschnitt in mm ²		Muffenmaße
		mm (von- bis)	von	bis	mm (LxBxH)
435-01657	Relilight V34 P2	Hauptkabel: 7,5-16	3 x 1,5	3 x 4	138 x 78 x 35
	PA66V0 BK 5	Abzweigkabel: 7,5-16	3 x 1,5	3 x 4	

