



- Surround Sound System
- Unterstützt **Spotify**, **Tuneln Radio** und **iHeart Radio**
- Musik vom lokalen Mobilgerät oder einem cloudbasierten Musikstreamingdienst und Internetradio
- Einfache Einrichtung, Steuerung und Konfiguration dank benutzerfreundlicher App
- Bis zu sieben Geräte miteinander verknüpfbar
- Flexible EQ Kontrolle, linker und rechter Kanal
- Hochwertige Bedienoberfläche
- Holzgehäuse und elegantes Design

Mit den **AREA** Multiroom-Lautsprechern können Sie Musiktitel bzw. verschiedene Musiktitel in einem Raum oder in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. Bis zu 7 **AREA** Lautsprecher können Sie ganz einfach kabellos untereinander vernetzen. Sie wollen Ihre Musik vom Wohnzimmer in den Garten verlegen? Mit den **AREA** Lautsprechern M und S ist dies kein Problem. Dank des eingebauten Akkus sind Sie flexibel in der Platzierung und können bis zu 12 Stunden Musik genießen. Mit der dazugehörigen **AREA** Player App für Ihr Smartphone oder Tablet PC können Sie entweder Ihre eigene Musikdatenbank des Mobilgerätes auf den **AREA** Lautsprechern wiedergeben, oder aber auch einen der integrierten Musikstreamingdienste verwenden: Spotify*, Tuneln Radio oder iHeart Radio.

*nur mit Premium Abonnement



ENJOY MUSIC IN EVERY ROOM!

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein vollkommen neues Klangerlebnis und entscheiden Sie selbst, welche Musik wo in Ihrer Wohnung laufen soll:

Chill Out im Bad, Rock im Wohnzimmer oder sanften Soul im Schlafzimmer.

Mit der neuen AREA Serie von DYON und der dazugehörigen Player Applikation steuern Sie Ihre Musik über Ihr Mobilgerät. Benutzen Sie Ihre eigene Datenbank oder aber auch einen der integrierten Streamingdienste.

TECHNISCHE DATEN

AREA S

Ausgangsleistung: 1x 10W (RMS)
Lautsprecher: 1x 3" Fullrange + 1x Passivradiorator
Wi-Fi 802.11 b/g/n und Bluetooth 4.0
3,5mm Line-In Eingang
2.200mAh / 11,1V eingebaute wiederaufladbare Li-Ionen
Batterie, Laufzeit: 10-12 Stunden
5V/1A USB-Ausgang als Ladefunktion
DC 15V / 1,2 A Adapter

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: AREA S, Netzteil, Anleitung
Maße Einzelverpackung / Gewicht: 294 x 124 x 187 [mm] / 2,25 kg
Maße Karton / Gewicht: 510 x 305 x 209 [mm] / 9 kg
VPE: 4
Artikelnummer: D700016
EAN: 4260087125737
UVP: 129,95€

Container Loading (20"/40"/40"HQ): tbd

AREA M

Ausgangsleistung: 1x 20W (RMS)
Lautsprecher: 1x 4" Fullrange + 1" Tweeter
Wi-Fi 802.11 b/g/n und Bluetooth 4.0
3,5mm Line-In Eingang
2.200mAh / 11,1V eingebaute wiederaufladbare Li-Ionen
Batterie, Laufzeit: 6-8 Stunden
5V/1A USB-Ausgang als Ladefunktion
DC 15V / 1,2 A Adapter

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: AREA M, Netzteil, Anleitung
Maße Einzelverpackung / Gewicht: 314 x 146 x 226 [mm] / 2,83 kg
Maße Karton / Gewicht: 600 x 326 x 248 [mm] / 11,3 kg
VPE: 4
Artikelnummer: D700017
EAN: 4260087125744
UVP: 179,95€

Container Loading (20"/40"/40"HQ): tbd

AREA L

Ausgangsleistung: 2x 20W
Lautsprecher: 2x 3" Fullrange + 2x 1" Tweeter + Bass Tube
Wi-Fi 802.11 b/g/n und Bluetooth 4.0
3,5mm Line-In Eingang
5V/1A USB-Ausgang als Ladefunktion
DC 18V/2A Adapter

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: AREA L, Netzteil, Anleitung
Maße Einzelverpackung / Gewicht: 408 x 195 x 286 [mm] / 5,3 kg
Maße Karton / Gewicht: 418 x 401 x 310 [mm] / 10,6 kg
VPE: 2
Artikelnummer: D700018
EAN: 4260087125751
UVP: 229,95€

Container Loading (20"/40"/40"HQ): tbd

