



VERBINDUNGSDOSE

Mini 25-2,5²



Mini 25-2,5²

Verbindungsdose

89 x 43 x 37 mm

Artikelnummer: 31040801

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, mit 3 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm²



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	89 mm
Länge:	43 mm
Höhe:	37 mm

Werkstoff

Kasten:	Polyethylen
Deckel:	Polypropylen

Zertifikate



Zubehör

VST RR - Verschlussstopfen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme



VERBINDUNGSDOSE

Mini 25-2,5²

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%