



VERBINDUNGSDOSE

**Sd 7-2,5<sup>2</sup>**



**Sd 7-2,5<sup>2</sup>**

**Verbindungsdose**

75 x 75 x 37 mm

Artikelnummer: 33240701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm<sup>2</sup>



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Breite:	75 mm
Länge:	75 mm
Höhe:	37 mm

**Werkstoff**

Kasten:	Polyethylen
Deckel:	Polypropylen

**Zertifikate**



**Zubehör**

VST RR - Verschlussstopfen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme



VERBINDUNGSDOSE

## Sd 7-2,5<sup>2</sup>

### Weitere Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%