



VERBINDUNGSDOSE

2K-12-L/w



2K-12-L/w

Verbindungsdose

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34461201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen

weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm
Höhe:	37 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Membranen aus TPE
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Zertifikate



Zubehör

- HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste
- HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste
- HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste
- HandyQuick SQ 32 - Steckklemme
- HandyQuick SQ 52 - Steckklemme
- ZEL 2K-12 - Zugentlastung



VERBINDUNGSDOSE

2K-12-L/w

Weitere Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%