



STV 1224-K



STV 1224-K

Steckdosenkombination

CUSTOMIZABLE

250 x 400 x 122 mm
 Artikelnummer: 73142401

STV-Steckdosenverteiler und STG-Steckdosengehäuse. Hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kominierbar. Verfügbar in den Variante leer, vorverdrahtet und anschlussfertig.

IP44

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	122 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



STV 1224-K

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
SCHUKO Steckdose 16 A:	4 Stück
CEE Steckdose 16 A:	1 Stück
LS-Schalter B 16 A, 1p:	2 Stück
LS-Schalter C 16 A, 3p:	1 Stück
FI-Schalter 40 A, 4p, 0,03 A:	1 Stück
CEE Steckdose 32 A:	1 Stück
LS-Schalter C 32 A, 3p:	1 Stück