



STECKDOSENLEERGEHÄUSE

STV 1224-L



STV 1224-L

Steckdosenleergehäuse

CUSTOMIZABLE

250 x 400 x 122 mm
 Artikelnummer: 73192401

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -, Leergehäuse, vorbereitet für den Einbau von Schuko- und CEE- Steckdosen, mit PE/N Klemme, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP44

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	122 mm

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%