



STECKDOSENKOMBINATION

STV 502-S



STV 502-S

Steckdosenkombination

CUSTOMIZABLE

125 x 200 x 122 mm

Artikelnummer: 72830201

STV-Steckdosenverteiler und STG-Steckdosengehäuse. Hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kominierbar. Verfügbar in den Variante leer, vorverdrahtet und anschlussfertig.

IP44

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	125 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
SCHUKO Steckdose 16 A:	2 Stück

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%