

# Access Point



Artikel-Nr.: 140887A0



## Produkteigenschaften

- Verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Gibt die Konfigurationsdaten- und Bedienbefehle vom Smartphone an die Homematic IP Geräte weiter
- Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland
- Das leuchtende Homematic IP Symbol signalisiert den Betriebszustand (blau, gelb, rot)
- Wird per Netzkabel an einen herkömmlichen Router angeschlossen
- Robustes und wertiges Design
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)

## Technische Daten

Versorgungsspannung	5 V <sub>DC</sub>
Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	100 V-240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	2,5 W max.
Stromaufnahme	500 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	1,1 W
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Gewicht	153 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Netzwerk	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

## Logistische Daten

Artikelnummer	140887A0
EAN-Code	4047976408870
Kurzbezeichnung	HMIP-HAP
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	448,0 g

## Lieferumfang

Homematic IP Access Point

Steckernetzteil

Netzkabel

Schrauben (2x)

Dübel (2x)

Bedienungsanleitung