

Fenster- und Türkontakt - optisch

Artikel-Nr.: 140733



Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig ein geöffnetes Fenster und sorgt während des Lüftens für ein Absenken der Raumtemperatur z. B. in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat
- Kompakt: Die integrierte Infrarot-Lichtschanke erkennt die Fensteröffnung
- Flexibel: Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Individuell: weiße oder braune Abdeckkappe

Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Gewicht	30 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

Logistische Daten

Artikelnummer	140733
EAN-Code	4047976407330
Kurzbezeichnung	HMIP-SWDO
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm

Lieferumfang

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch

Abdeckkappen in Weiß und Braun (2x)

Doppelseitiger Klebestreifen

Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm (2x)

Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie

Bedienungsanleitung