

Schaltsteckdose

Artikel-Nr.: 141836A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Innerhalb der Homematic IP Raumklima-Lösung kann in Verbindung mit dem Wandthermostaten die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt geregelt werden
- Innerhalb der Homematic IP Sicherheitslösung schaltet das Gerät im Alarmfall z. B. eine Innensirene oder das Alarm-Licht automatisch ein
- Einfache Montage: schnell und ohne Werkzeug montiert
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schaltsteckdose keine umliegenden Steckdosen
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	1418360A
EAN-Code	4047976418367
Kurzbezeichnung	HMIP-PS
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	284,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Schaltsteckdose

Bedienungsanleitung