

Schaltsteckdose

Artikel-Nr.: 141836A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Innerhalb der Homematic IP Raumklima-Lösung kann in Verbindung mit dem Wandthermostaten die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt geregelt werden
- Innerhalb der Homematic IP Sicherheitslösung schaltet das Gerät im Alarmfall z. B. eine Innensirene oder das Alarm-Licht automatisch ein
- Einfache Montage: schnell und ohne Werkzeug montiert
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schaltsteckdose keine umliegenden Steckdosen

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	141836
EAN-Code	4047976418367
Kurzbezeichnung	HMIP-PS
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm

Lieferumfang

Homematic IP Schaltsteckdose

Bedienungsanleitung