

Tischaufsteller

Artikel-Nr.: 141743



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 90 x 79 x 67 mm |
| Gewicht | 145 g (inkl. Batterien) |



Produkteigenschaften

- Universeller Einsatz für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster)
- Geräte im 55er-Format können ohne Werkzeug in den Tischaufsteller montiert werden
- Flexibler Standort durch Batteriebetrieb und rutschhemmenden Standfuß (z. B. Regal oder Tisch)
- Versorgungsspannung des eingesetzten Geräts erfolgt über die Mignon-Batterien des Tischaufstellers - dadurch verdoppelt sich die Batterielaufzeit des eingesetzten Geräts
- Kompatibel mit allen Geräten im 55er-Format (auch anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX! Heizungssteuerung, FS 20, etc.)

Logistische Daten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 141743 |
| EAN-Code | 4047976417438 |
| Kurzbezeichnung | HMIP-DS55 |
| Verpackungseinheit | 45 |
| Maße Verpackung | 122 x 112 x 97 mm |

Lieferumfang

Homematic IP Tischaufsteller
 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)
 Bedienungsanleitung