

**FR Kleinverteiler IP55, 1-reihig**Artikel-Nr.: 7240051  
Typ: KV06WDKE

- Spritzwassergeschützte Ausführung
- Unter- und Oberteil aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Tür aus transparentem, schlagzähem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Ideal geeignet für schwierige Installationsumgebungen in Industrieanlagen, Werkstätten, Kellern oder Garagen
- Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet
- Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden

passend für: Geräte bis 63A

**Abmessungen**

Breite	160 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	90 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	PC glasklar

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	6
Farbe	grau
Halogenfrei	-
Montageart	AP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	8x M20

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)</li><li>• DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)</li></ul>
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

### Zubehör

Ausstattung	1x PE-Schraubklemme 5-polig 1x N-Schraubklemme 5-polig Doppelmembranstützen (DMS20)
-------------	---