



BEWEHRUNGSDOSE

U 71 BWD GVD-2-60

U 71 BWD GVD-2-60

Bewehrungsdose

76 x 300 x 85 mm

Artikelnummer: 97116501

Bewehrungsdose, 2-teilig, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, kombinierbar im Normabstand 71 mm

Höhe 85mm, 60 mm Ø Auslass vorn, Einführungen: 6 x bis 25 mm Ø, 2 x bis 20 mm Ø, Betondeckung der Bewehrung von 20-60 mm, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	76 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	85 mm

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schutzklasse:	II
Farbe:	sonstige

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C