



DECKENVERBINDUNGSDOSE

U 71 K DVD-3



U 71 K DVD-3

Deckenverbindungsdose

71 x 71 x 81 mm

Artikelnummer: 97186601

Decken-Verbindungsdose für Betoneinbau, 4 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

3-teilig, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	81 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	6 x bis Ø 25 mm, 2 x bis Ø 20 mm
----------------------------	----------------------------------

Zubehör

- KR - Kleberonde
- ANSW - Anschweisschraube
- DH 75-M5 - Deckenhaken
- DOS - Doppelschraube
- ES-10 - Einbauschraube
- ES-18 - Einbauschraube
- ES-25 - Einbauschraube
- IBT LZA-18 - Stanzzange
- IBT LZA-23 - Stanzzange
- IBT LZA-OE - Stanzzange
- IBT ST - Stopfen
- IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz
- IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz



DECKENVERBINDUNGSDOSE

U 71 K DVD-3

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Einführungen Gesamtzahl:	2
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.