

## ANSMANN Lithium Batterie Micro AAA / FR03 10er Karton

ANSMANN Industrial Lithium-Batterien sind u.a. für die professionelle Industrieanwendung mit sehr hohem Entladestrom.

### Features

- ANSMANN-Premium Qualitäts-Lithiumbatterien für den industriellen Gebrauch
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.
- Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien
- Sehr geringe Selbstentladung, ca. 2% im Jahr
- Quecksilber- und Cadmiumfrei
- Bis zu 700% mehr Power im Vergleich zu einer Zink-Kohle Batterie
- Lagerfähig: 10 Jahre



Artikelnummer: 1501-0010  
 Lieferumfang: 10 Industrie Lithium Batterien Micro AAA / FR03  
 Zolltarifnummer: 85065010900  
 Verpackungseinheit: 10 (114 × 115 × 54 mm)



## Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Micro AAA / FR03
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Nominal-Kapazität	1200 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	10
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-40 °C