

Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker Typ F



Artikel-Nr.: 132989A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Schaltaktor zum Schalten von angeschlossenen Verbrauchern per Funk
- Schnell und ohne Werkzeug montiert - nach dem Einstecken in die Steckdose sofort betriebsbereit
- Einfache Bedienung - direkt am Gerät möglich oder über die WebUI der Zentrale CCU2
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Aktueller Schaltzustand des Gerätes wird durch LED signalisiert
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung sowie Ein- bzw. Ausschaltdauer einstellbar
- Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen bei $\cos\phi=1$

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	< 0,6 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-10 bis +35 °C
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Max. Schaltleistung:	3680 W
Lastart:	ohmsche Last
Relais:	Schließer, 1-polig, μ -Kontakt
Abmessungen (B x H x T):	59 x 122 x 40 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht:	174 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	132989A0
EAN-Code:	4047976329892
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-PI-DN-R1
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	350,0 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Schaltaktor Typ F
1x Bedienungsanleitung in DE, EN, NL und FR