

ARTIKELNUMMER	DF-30P
LUFTLEISTUNG	10 200 m <sup>3</sup> /h
LÜFTERART	Axial
LUFTSTROM	einstellbar
AUSLASSGRÖSS	750 mm
GEBLÄSE-STUFEN	2
ENERGIEVERBRAUCH	280/315 W
SCHUTZKLASSE	IP 20
NETZANSCHLUSS	220-240/50 V/Hz
GEHÄUSE	pulverbeschichtet
HIGH-LIGHT	360° horizontal sowie vertikal schwenkbar
MASSE (L X B X H)	935 x 365 x 955 mm
GEWICHT	32 kg
EAN	5904542924129
HERSTELLERNUMMER	DF-30P
MANUFACTURER	Master