

ABA MINI SPANNBACKENSCHELLE

ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen. Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verstärkungsprägung versehen. Die Mutter

sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird. Noch ein praktisches Detail ist der Sechskantschraubenkopf mit Schlitz. Hierauf passt ABAs biegsamer Hülsenschlüssel. ABA Mini ist besonders für kleine Durchmesser und dünnwandige Schläuche geeignet. Diese kleine Schelle bietet eine exzellente Spannkraft, besser als schraublose Schellen.

Abbildung

Material: W1



Mini	7	/	9	C7	W1
Typ	∅		B	C	Material

Breite

Bestellzeichen

Artikelnummer

9

Mini 7/9 C7 W1

0810 7101 007

Mini 8/9 C7 W1

0810 7101 008

Mini 9/9 C7 W1

0810 7101 009

Mini 10/9 C7 W1

0810 7101 010

Mini 11/9 C7 W1

0810 7101 011

Mini 12/9 C7 W1

0810 7101 012

Mini 13/9 C7 W1

0810 7101 013

Mini 14/9 C7 W1

0810 7101 014

Mini 15/9 C7 W1

0810 7101 015

Mini 16/9 C7 W1

0810 7101 016

Mini 17/9 C7 W1

0810 7101 017

Mini 18/9 C7 W1

0810 7003 018

Mini 19/9 C7 W1

0810 7003 019

Mini 20/9 C7 W1

0810 7003 020

Mini 21/9 C7 W1

0810 7003 021