

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandanbau- Kühlgeräte Blue|e+ – SK 3189.940

Stand : 12.01.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Gesamtkühlleistung 2,00 - 6,00 kW – SK 3189.940

erstellt am : 12.01.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen:	Bis zu 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
----------------	--

Material:	Stahlblech
------------------	------------

Farbe:	RAL 7035
---------------	----------

Schutzart IP nach IEC 60 529:	Innenkreislauf IP 55
--------------------------------------	----------------------

Lieferumfang:	Befestigungsmaterial
----------------------	----------------------

Hinweis:	Volleinbau nicht möglich
-----------------	--------------------------

Verpackungseinheit:	1 St.
----------------------------	-------

EAN:	4028177708075
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	84158200
-------------------------	----------

eCl@ss 5.1:	27180704
--------------------	----------

eCl@ss 7.0:	27180704
--------------------	----------

Produktmerkmale

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511:	L 35 L 35 bei 50 Hz: 5,8 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 5,8 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 4,2 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 4,2 kW
Luftleistung (freiblasend):	Außenkreislauf: 2300 m³/h Innenkreislauf: 2300 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung:	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 450 mm Höhe: 1600 mm Tiefe: 393 mm
Temperaturbereich:	Lagerung: -40°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -20°C...+60°C Einstellbereich: +20°C...+50°C
Kältemittel/Kühlmedium:	Kältemittel: R134a Menge: 1750 g
Nennleistung Pel:	L 35 L 35 bei 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 2,2 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 2,2 kW
Bemessungsleistung:	2,2 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.):	24 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511:	2,64
Gewicht/VE:	72,4 kg

Approbationen

Erklärungen:  [Konformitätserklärung \(EN, DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technisches Systemhandbuch \(DE\)](#)

Dokumentationen:  [Anleitung](#)
DE

Fachliteratur:

 [Die Rittal Technik-Bibliothek
DE](http://www.rittal.de)

CAD-Zeichnungen:

Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

