

Artikel-Nr.: 1414368

Bez.: Koaxkabel 4-fach geschirmt, besonders dämpfungsarm,  
Innenleiter 1,13mm CU, Klasse A++, Schirmungsmass > 120dB



Innenleiter Ø mm	Material
1,3	CU
Isolation Ø mm	Material
5,72	Zell PE
1. Schirm, Folie	
Al Folie	verklebt
2. Schirmgeflecht	Material
128 x 0,12	Al
3. Schirmgeflecht	Material
Al Folie	doppelt kaschiert
4. Schirmgeflecht	Material
128 x 0,12	Al
Mantel Ø in mm	Material / Farbe
8,5	PVC / weiß
Dämpfung bei 20° C in dB/100m	
100 MHz	4,8 dB
200 MHz	6,5 dB
300 MHz	8,4 dB
500 MHz	11,3 dB
800 MHz	14,8 dB
1000 MHz	16,6 dB
1350 MHz	19,8 dB
1750 MHz	22,7 dB
2050 MHz	24,9 dB
Wellenwiderstand	
75 Ohm	
Schirmungsmaß	
> 125 dB	
Verkürzungsfaktor v/c	
0,8	
min. Biegeradius mm	
80	

**[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)**

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Markenstück 14 • 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)