



PA-1414MX

Best.-Nr.: 17.4770

PRODUKTINFOS

10-Kanal-ELA-Vorverstärker

- 5 XLR-Eingangskanäle umschaltbar Mic/Line
- 4 Eingangskanäle umschaltbar XLR-Mic/Cinch-Line
- 2 XLR-Master-Ausgänge
- 1 Rec-Ausgang (Master1, Master2)
- Eingangskanäle mit Pegelregelung und Ausgangswahlschalter (Master1, Master1+2, Master2)
- 2-fach-Klangregelung der Master-Ausgänge
- Gongtaster mit Vorrangschaltung, Fernbedienung möglich, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong, Sirene einstellbar
- 1 PTT-Anschluss, RJ45, mit Vorrangschaltung (passend für PA-4000PTT)
- Zuschaltbares Low-Cut-Filter für alle Mikrofoneingänge
- Vorrangschaltung der Kanäle 2-3
- Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone pro XLR-Eingangskanal zuschaltbar
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

TECHNISCHE DATEN

Kanäle	10
Zonen	-
Nennleistung	-
Sinusleistung an 2 Ω	-
Sinusleistung an 4 Ω	-
Sinusleistung an 8 Ω	-

Sinusleistung an 100 V	-
Sinusleistung bei 4- Ω - Brückenbetrieb	-
Sinusleistung bei 8- Ω - Brückenbetrieb	-
Gesamtmusikleistung (P_{MAX})	-
Ausgangsimpedanz	
Eingänge	2,5 mV, sym. (Mic), 250 mV, sym. (Line XLR), 250 mV, asym. (Line Cinch)
Dämpfungsfaktor	
Frequenzbereich	20-20000 Hz (-0,5 dB)
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 60 dB (Mic), > 75 dB (Line)
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,05 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Alternative Betriebsspannung	DC 24 V
Alternative Stromversorgung	DC 0,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 45 x 240 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	240 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,9 kg

Anschlüsse

9 x XLR (Mic/Line-Eingänge),
4 x Cinch L/R (Line-Eingänge),
1 x RJ45 (PTT-Mikrofon),
2 x XLR (Ausgänge),
1 x Cinch L/R (Record-Ausgang)

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.