



## SPE-602HQ

Best.-Nr.: 10.5780

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 35 W, 8 $\Omega$

- 2-Wege-Ausführung mit Kalottenhochtöner
- 16-cm-Tieftöner (6½") und 25-mm-Seidenkalotte (1") mit Waveguide
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Einstellbarer Hochtonepegel  $\pm 3,0$  dB
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### SPE-602HQ

Impedanz (Z)

8  $\Omega$

**SPE-602HQ**

Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	60 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	35 W
Musikbelastbarkeit	70 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	264 x 180 mm
Einbautiefe	82 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	300 x 215 x 85 mm
Außendurchmesser	-
Breite	300 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	85 mm
Schutzart	-

**SPE-602HQ**

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,65 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	165

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.