



TXA-1020MT

Best.-Nr.: 17.4640

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Sendermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-1020er Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Stromversorgung DC 12 V/140 mA

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TXA-1020MT

Art	Multi-Frequenz-Sendermodul
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz

TXA-1020MT

Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Sender Stromversorgung	DC 12 V/140 mA
Breite Sender	91 mm
Höhe Sender	43 mm
Tiefe Sender	103 mm
Gewicht Sender	220 g