



ECM-200

Best.-Nr.: 0230280

PRODUKTINFOS

ELA-Tischmikrofon

mit Schwanenhals

- Elektret, Kugelcharakteristik
- Talk- und Lock-Taster

TECHNISCHE DATEN

ECM-200

Art	Tischmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	60-12000 Hz
Nennimpedanz	1 k Ω
Empfindlichkeit	6 mV/Pa

ECM-200

Signal/Rauschabstand	> 40 dB
Speisung	1 x 1,5-V-Mignon
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	75 x 25 x 110 mm (Pultgehäuse), 200 mm (Schwanenhalslänge)
Gewicht	298 g
Kabel	3 m
Anschluss	6,3-mm-Klinke
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,08 x 0,145 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,369 kg
Nettogewicht	0,298 kg