



## MKS-26/WS

Best.-Nr.: 0132380

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar, 8 $\Omega$ , 10 W

- Universell einsetzbare Lautsprecher, sehr kleine Abmessungen
- 6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Gute Klangeigenschaften und Sprachverständlichkeit
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Dreh-, schwenk- und neigbar durch Wandhalter mit Kugelgelenk
- Zur Vervollständigung der tieffrequenten Musikwiedergabe wird ein zusätzliches Subwoofersystem empfohlen (z. B. SOUND-100SUB)

### TECHNISCHE DATEN

#### MKS-26/WS

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	10 W

**MKS-26/WS**

Impedanz	8 $\Omega$
Frequenzbereich	150-22000 Hz
Mitteltöner	6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	6,5 cm (2")
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Halteplatte mit Kugelgelenk
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	90 x 90 x 115 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	0,45 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss