



## MKS-34/WS

Best.-Nr.: 0131120

Preis auf Anfrage

### PRODUKTINFOS

#### 2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 30 W, 4 Ω

- Kalottenhohtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

### TECHNISCHE DATEN

#### MKS-34/WS

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	45 W
Nennbelastbarkeit	30 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz

**MKS-34/WS**

System	2-Wege
Tieftöner	Tieftöner
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl der Lautsprecher	2
Kenschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	101 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	für Wandhaken
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	130 x 192 x 115 mm
Breite	130 mm
Höhe	192 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	1,3 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss