

ZI-GHAS2800

Gartenhäcksler leise



- geräuscharmer Elektro Leisehäcksler mit Walzenschneidwerk
- Untersetzungsgetriebe
- Metallgetriebekopf
- rückschlagfreier Selbsteinzug
- Fahrwerk für leichten Transport
- integrierter Stecker mit Kupplungssicherung
- Motorschutzschalter
- Drehrichtungsumschalter
- einfache Lagerung und Transport
- ansprechendes Design



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-GHAS2800

Gartenhäcksler leise



Technische Details

Motorleistung S6 in W	2800
Drehzahl in min-1	60
Fangkorb in l	60
Schall-Leistungspegel in dB(A)	94
Bruttogewicht in kg	21,500
Verpackungsbreite in mm	387
Verpackungshöhe in mm	445

Motorleistung S1 in W	2400
Spannung	230V 50Hz
max. Häckseldurchmesser in mm	44
Schall-Druckpegel in dB(A)	71.7
Nettogewicht in kg	19,200
Verpackungslänge in mm	600
EAN Code	9120039231846

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**