


Artikelnummer	Artikelname
227820012	POWERversal 5-fach Master-Slave-Steckdosenleiste mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, Farbe: silber-schwarz

POWERversal 1+4fach, mit Master-Slave-Funktion, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit einstellbarer Schaltschwelle von 7-70W, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, Maße (lxbxh): (482,6x71x58,3)mm, 16A,250V~, Schutzart IP20, Farbe: silber-schwarz



Technische Daten	227820012
Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	5
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Kunststoff
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	Silber
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Länge der Zuleitung	1,4 m
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Netzentstörfilter	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	ja



Technische Daten		227820012
Überspannungsschutz	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0	
Schutzart (IP)	IP20	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
NEMA-Code	ohne	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°	
Art des Netzanschlusses	Stecker CEE 7/4 (Typ F)	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Er- dungsstift)	0	
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0	
Überstromschutz	nein	
Max. Anschlussleistung	3680 W	
Direkt steckbar (ohne Leitung)	nein	
Ausführung des Steckers	abgewinkelt	
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutz- kontakt)	0	