

Artikelnummer	Artikelname
514402000	STANDARD - Taster (Öffner), Farbe: arktisweiß

Aufputz Taster(Öffner) im Design STANDARD und der Farbe arktisweiß mit einer Nennspannung von 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX. Schutzart IP 20



Technische Daten	514402000
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Rückmeldekontakt	nein
Polzahl	1
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen	1
Mit Beleuchtung	nein
Schlagfestigkeit	nicht verfügbar
Transparent	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Min. Tiefe der Gerätedose	0,00 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausführung kontaktlos	nein
Nennspannung	250 V
Montageart	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	Wippe
Farbe	arktisweiß
Ausführung	Einzeltaster
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Bemessungsstrom	10,00 A
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Gerätebreite	64,000 mm
Gerätehöhe	64,000 mm
Gerätetiefe	43,500 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Leuchtmittel	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische Daten		514402000
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Aufdruck	ohne	