

Artikelnummer	Artikelname
930804013	PROFiversal 8-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Ausführung, 19", 2m Zuleitung, Farbe: aluminium

PROFiversal 8-fach, mit 45° gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1, 5mm², 2m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC, 16A, Länge 482, 6mm, VDE, CEE7/III, Farbe: aluminium



Technische Daten	930804013
Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	8
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Metall
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	grau
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Länge der Zuleitung	2 m
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Netzentsörfilter	nein
Verdreher Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein

Technische Daten 930804013	
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoffgüte	Aluminium
NEMA-Code	ohne
Ausführung der Oberfläche	matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°
Art des Netzanschlusses	Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschaftstift)	0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0
Antibakterielle Behandlung	nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0
Überstromschutz	nein
Max. Anschlussleistung	3680 W
Direkt steckbar (ohne Leitung)	nein
Ausführung des Steckers	abgewinkelt
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)	0